

# Schlagschrauber 1/2"

## 2235QTiMAX

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Titanium

**IR** Ingersoll Rand



Ein leistungsstarkes, robustes und zuverlässiges Werkzeug, das Sie in jeder Hinsicht zuverlässig unterstützt.

- Noch bessere Haltbarkeit: Das Hammergehäuse aus Titanium, die Verschleißplatte aus Stahl und ein hochwertiges Verbundgehäuse schützen das Werkzeug auch unter extremsten Umweltbedingungen.
- Noch bessere Leistung: Mit neuem Doppelschlagwerk von Ingersoll Rand.
- Noch zuverlässiger.
- Bestes Leistungs-Gewicht-Verhältnis: Nur 2,1 kg bei 1.760 Nm max. entspricht 833 Nm/kg.

### Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2
Max. Drehmoment (Nm)	1220
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	8500
Schraubengröße	M20
Gewicht (kg)	2,1
Gesamtlänge (mm)	193
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	170
Schlagzahl (1/min)	1220
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Haltering
Geräuschpegel (dB(A))	88,7

## 2235QTiMAX



Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Titanium



12-017L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"  
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 17  
mm



12-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"  
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 19  
mm



12-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"  
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 21  
mm



10P

Motoröl für Ingersoll-Rand  
Druckluftwerkzeuge (0,5 l - Flasche)



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl,  
Tubenpresse) für IR Komposit-  
Schlagschrauber



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit  
Komposit-Gehäuse