

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

BS ROLLEN

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 75 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159257



## BS-ROLLEN Apparaterolle

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 75 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Apparaterolle	Durchmesser Rückenloch	10,2 mm
Set	nein	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Traglast	60 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	TPE	Höhe	103 mm
Durchmesser Rad	75 mm	Laufbreite	25 mm

Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert
Radlager	Gleitlager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Befestigungselement	Rückenloch	Farbe Reifen	grau