



Anti-Ermüdungsmatte Eindhoven Nitril

Höhe x Länge x Breite 13 x 1200 x 900 mm, Aus Nitril mit Bläschenoberfläche in schwarz, rutschfest und gewichtsausgleichen, Beständig gegen Fette und Öle



Artikelnummer: 235581



Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
- Höhe x Länge x Breite 13 x 1200 x 900 mm
- Aus Nitril mit Bläschenoberfläche in schwarz
- Luftkammern für das Festsaugen am Boden und größtmögliche Polsterung, abgeschrägte Kanten für stolperfreies begehen
- rutschfest und gewichtsausgleichen
- Beständig gegen Fette und Öle

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	13 mm
Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Länge	1200 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Breite	900 mm
geeignet für (Anwendung)	mittlere Beanspruchung	Bodenbelag Ausstattung	Luftkammern, abgeschrägte Kanten

Einsatzort	Innenbereich	Bodenbelag Funktion	rutschfest, gewichtsausgleichen
Material Lauffläche	Nitril	elektrisch leitend	nein
Oberfläche Bodenbelag	genoppt	Beständigkeit	Fette, Öle
Farbe	schwarz	Gewicht	6 kg

Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, Mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft