

Casoo Bockrolle



Traglast 200 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 160 mm, Nabe mit
Gleitlager, Naben Länge 59 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Platte

Artikelnummer: 243541



Bockrolle

- Traglast 200 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x76/84 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Gleitlager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Platte
Bauform	Bockrolle	Material Gehäuse	Edelstahl
Traglast	200 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	TPE	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	160 mm	Schraubloch Abstand	105x76/84 mm
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	1,057 kg

