


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6831 Hubtischwagen



Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel.
 Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	150
Hubbereich (mm)	265 - 755
Nutzflächenlänge (mm)	700
Nutzflächenbreite (mm)	450
Gesamtlänge (mm)	930
Gesamtbreite (mm)	450
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	100
Gewicht (kg)	41
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900080
GTIN	4017976068312