

Wippschalter Serie 8005

16(4) A, 250 V~, T 85° C, **Ausschalter, 2-polig**

Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm, Kombinierte Flachsteckanschlüsse 6,3 mm, Schraubanschlüsse M 3.

CE **beleuchtet, Kennzeichnung 0 I**

Gehäuse	Wippe	Artikel-Nr.	VPE
schwarz	rot	8005-002.01	50



Rocker Switch Type 8005

16 (4) A, 250 V-AC, T 85 ° C, **on-off switch, 2-pole**

snap-in mounting cut-out 22 x 30 mm, faston 6.3 mm, screw terminals M3

CE **illuminated, rocker printing 0 - I**

housing	rocker	item no.	PU
black	red	8005-002.01	50

Wippschalter Serie 8014

6(2) A, 250 V~ AC, T 85° C, **Ausschalter, 1-polig**

Einbaumaß 22 mm Ø, Befestigungsgewinde M 22, SK II, Schraubkontakte mit Kunststoff-Sechskantmutter.

Diese Ausführung eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

CE

Gehäuse	Wippe	Artikel-Nr.	VPE
braun	braun	8014-001.01	50
weiß	weiß	8014-002.01	50
schwarz	schwarz	8014-004.01	50



Rocker Switch Type 8014

6 (2) A, 250 V-AC, T 85 ° C, **on-off switch, 1-pole**

fitting dimension Ø 22 mm, fastening screw M 22, for devices of protection class II, screw terminals, with plastic hexagon nut.

This type is suitable for switching the secondary circuit of halogen lamps

CE

housing	rocker	item no.	PU
brown	brown	8014-001.01	50
white	white	8014-002.01	50
black	black	8014-004.01	50

Wippschalter Serie 8014

6(2) A, 250 V~ AC, T 120° C, **Ausschalter, 1-polig**

Einbaumaß (Lochmaß) 21,7 mm Ø, SK II, Schraubkontakte, mit Berührungsschutz.

Diese Ausführung eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

CE

Gehäuse	Wippe	Artikel-Nr.	VPE
schwarz	schwarz	8014-104.01	50
weiß	weiß	8014-108.01	50
braun	braun	8014-109.01	50



Rocker Switch Type 8014

6 (2) A, 250 V-AC, T 120 ° C, **on-off switch, 1-pole**

fitting dimension Ø 21.7 mm, snap-in mounting, for devices of protection class II, screw terminals, with protection against accidental contact.

This type is suitable for to switching the secondary circuit of halogen lamps

CE

housing	rocker	item no.	PU
black	black	8014-104.01	50
white	white	8014-108.01	50
brown	brown	8014-109.01	50