








# Kassetten PRO ServicePLUS

Einzelteile      Rückwand, Montagematerial

	mit Perforation für Führungsschienen		Rückwand			Rückwandhalter	Montagematerial
	Deckblech	Führungsschiene	Ohne Ausbruch	Ausbruch für einen Steckverbinder	Ausbruch für mehrere Steckverbinder	zur Verbindung der Rückwand mit Deckblech	
 04808124	 04808069	 04808074	 04808073	 04808071	 04808072	 04808123	
<b>Liefermenge zum Aufbau von 5 Kassetten</b>	St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen zum Einrasten separat bestellen	PBT, UL 94 V-0, rot, Nutbreite 2 mm , Leiterplattenfixierung ab Slot 2 notwendig, siehe Seite 7.79	St, 1,5 mm, verzinkt	St, 1,5 mm, verzinkt	St, 1,5 mm, verzinkt, für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S	10 Rückwandhalter, Zn-Druckguss; 10 Befestigungsschrauben; passt nicht für Deckblech mit Perforation	zur Montage von fünf 3 HE- oder 6 HE-Kassetten aus ServicePLUS Einzelteilen: Frontplatte, Rückwand, Seitenwand, Abdeckblech und Griff Beschreibung siehe Seite 7.78
	<b>1 Stück (LLG 10)<sup>1)</sup></b>	<b>VPE 10 Stück</b>	<b>1 Stück (LLG 5)<sup>1)</sup></b>	<b>1 Stück (LLG 5)<sup>1)</sup></b>	<b>1 Stück (LLG 5)<sup>1)</sup></b>	<b>VPE 1 Satz</b>	<b>VPE 1 Satz</b>
Breite	<b>3 HE Höhe</b>						
TE	Leiterplattentiefe 160 mm						
8	34812-908	24812-101	34813-208	34812-208	34812-308	24812-401	24812-100
10	34812-910		34813-210	34812-210	34812-310		
12	34812-912		34813-212	34812-212	34812-312		
14	34812-914		34813-214	34812-214	34812-314		
21	34812-921		34813-221	34812-221	34812-321		
28	34812-928		34813-228	34812-228	34812-328		
42	34812-942	34813-242	34812-242	34812-342			
	Leiterplattentiefe 220 mm						
8	34813-908	24812-101	34813-208	34812-208	34812-308	24812-401	24812-100
10	34813-910		34813-210	34812-210	34812-310		
12	34813-912		34813-212	34812-212	34812-312		
14	34813-914		34813-214	34812-214	34812-314		
21	34813-921		34813-221	34812-221	34812-321		
28	34813-928		34813-228	34812-228	34812-328		
42	34813-942	34813-242	34812-242	34812-342			
Breite	<b>6 HE Höhe</b>						
TE	Leiterplattentiefe 160 mm						
8	34812-908	24812-101	34813-708	34812-708	34812-808	24812-401	24812-100
10	34812-910		34813-710	34812-710	34812-810		
12	34812-912		34813-712	34812-712	34812-812		
14	34812-914		34813-714	34812-714	34812-814		
21	34812-921		34813-721	34812-721	34812-821		
28	34812-928		34813-728	34812-728	34812-828		
42	34812-942	34813-742	34812-742	34812-842			
	Leiterplattentiefe 220 mm						
8	34813-908	24812-101	34813-708	34812-708	34812-808	24812-401	24812-100
10	34813-910		34813-710	34812-710	34812-810		
12	34813-912		34813-712	34812-712	34812-812		
14	34813-914		34813-714	34812-714	34812-814		
21	34813-921		34813-721	34812-721	34812-821		
28	34813-928		34813-728	34812-728	34812-828		
42	34813-942	34813-742	34812-742	34812-842			
Maßbilder siehe Seite	7.84	7.84	7.83	7.83	7.83		

<sup>1)</sup> LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon  
Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE