

Especificaciones del producto

560500

Grifo de descarga ECO racor DIN 60/61

para bidones, natural

- de polietileno resistente y apto para alimentos con conexión de manguito para un tubo (PEAD/PEBD)
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con racor DIN rojo
- No ventilado
- especialmente apto para bidones con orificio de ventilación adicional
- Resistente a la presión hasta máx. 0,4 bar (no apto para el uso y la dosificación de carburantes y sustancias volátiles, ya que la presión interna en el recipiente puede aumentar hasta 1,0 bar)
- resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- Velocidad de salida > 1,5 L/min
- Manguito diámetro exterior = 19 mm o 3/4" (zona de conexión)
- DIN 60/61 apto para bidones industriales (Ref. 426401 y 426501)



Fabricante	hünersdorff
Color	Natural
EAN	4007228560503
Total cajas de cartón	36
Pedido mínimo	5
neto kg	0,06
Unidad de la orden	Pieza
Longitud caja de cartón	515
Longitud Pal	1,2
Unidad / Palé o caja	1800
Altura Pal	2,034
Ancho Pal	0,8
Peso bruto UE kg	0,3
Peso UE	0,335
Altura caja de cartón	314
Bolsa en caja de cartón	10
Peso bruto Pal kg	128
Profundidad	100
UE	5
Unidad / Ubicación	300
Volumen m3	0,048028
Ancho	0
Cajas de cartón por ubicación	6
Altura	0
Ancho caja de cartón	297

bruto kg 0,06

Ubicaciones 6