



## Descrizione

Imbuto in polietilene infrangibile (HD-PE), colore naturale, con bordo antitrabocco e filtro

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con occhio di sospensione e alette di sfiato all'estremità dell'imbuto
- Con bordo antitrabocco (protezione antispruzzo) e in particolare con inserto filtrante a maglia fine in acciaio inossidabile (intercambiabile): s = Ø dell'inserto filtrante = 50 mm
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Pezzo di ricambio: Inserto filtrante (cod. art. 958100)
- w = Ø della bocca dell'imbuto = 168 mm
- e = Ø del bocchettone di immissione = 17 mm
- Capacità 1,0 litri

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>951100</b>
GTIN	<b>4007228701333</b>
Tariffa doganale	<b>39241000</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>

Colore	<b>naturale</b>
Volume in L	<b>1</b>
Peso (kg)	<b>0,08</b>
P x L x A (mm)	<b>168 x 168 x 199</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>10</b>
P x L x A (mm)	<b>375 x 255 x 360</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>1,11</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228390148</b>

### Pallet

Numero di scatole	<b>54</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,20 x 0,80 x 2,31</b>

Cartoni per strato	<b>9</b>
Peso lordo pallet (kg)	<b>79,94</b>