

**Artikelnummer:** 132994

**Kurzbeschreibung:** Nass- und Trockensauger EVO 440 INOX K, max. 10500 Liter/Minute, 3 x 1200 Watt, 73 l

**Langbeschreibung:** Nass- und Trockensauger EVO 440 INOX K, max. 10500 Liter/Minute, 3 x 1200 Watt, 73 l: Hochwertiger Nass- und Trockensauger in professioneller Linie mit Edelstahlbehälter - für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar. Das Kippwagenfahrgestell ermöglicht einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut. Zudem verleiht es dem Gerät besondere Stabilität und Standsicherheit. Der abnehmbare Saugkopf besitzt eine integrierte Bypass-Saugturbine. Getrennte Luftströme sorgen für Motorkühlung und starke Saugkraft. Der Motorkopf ist aus Polypropylen, daher schlagfest und beständig gegen aggressive Medien. Beim Nasssaugen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luftstroms durch Schwimmerventil. Turbinen sind einzeln abschaltbar. Ein oberflächenvergüteter Euronormfilter (PNF) garantiert gro sse Filterkraft und hohe Filterstandzeiten. Weitere Details: Sehr starke Saugkraft, Edelstahlbehälter in hochwertiger Verarbeitung, Schlagfester Motorkopf und robustes Kipp-Fahrgestell, Drei einzeln schaltbare Turbinen, Kabellänge: 8 m, Spannung: 230 V, Motorleistung: 3 x 1200 Watt, Luftfördermenge: max. 10500 Liter/Minute, Unterdruck: max. 240 mbar, Geräuschpegel: 73 dB(A), Schmutzbehälter: 73 Liter, Sauganschluss: 60 mm, Gewicht: 24 kg, Maße: 540 x 550 x 1060 mm. Im Lieferumfang zusätzlich enthalten: PP-Saugschlauch a' 40 mm x 3,5 m, PP-Ritzendüse a' 40 x 240 mm



**EAN/GTIN:** 4250128200103