

**Artikelnummer:** 881696

**Kurzbeschreibung:** Plattformwagen, 906 x 608 mm

**Langbeschreibung:** Plattformwagen: Dieser Plattformwagen ist mit Kunststoffplattform und klappbaren Schiebebügeln ausgestattet und leicht zu reinigen. Er besitzt außerdem je 2 Vollgummi-Lenk- und Bockrollen mit Präzisionskugellagern, die sehr leicht und leise laufen und einen geringen Anfahrwiderstand haben. Farbe: dunkelblau  
Schiebebügelhöhe: 920 mm Ladefläche (B/T): 450 x 705 mm: Tragkraft: 150 kg, Ladehöhe: 165 mm, Raddurchmesser: 100 mm, Gewicht: ca. 8 kg  
Ladefläche (B/T): 608 x 906 mm: Tragkraft: 300 kg, Ladehöhe: 220 mm, Raddurchmesser: 130 mm, Gewicht: ca. 14 kg  
Ladefläche 906 x 608 mm -â€¢ Ladehöhe: 220 mm -â€¢ Rad-ø: 130 mm -â€¢ Eigengewicht: ca. 14 kg -â€¢ Tragkraft: 300 kg



**EAN/GTIN:** 4250510892060