

# ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m

<b>Artikelnummer</b>	11.04.5353
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.04.5353
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990120857

**roline**  
Designed for Professionals



## Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte

- 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern
- Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern
- Steckergehäuse vergossen
- Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
- Handverriegelungsschrauben

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	VGA-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja

Kabelaufbau	3 Coax RGB 7xAWG28
-------------	--------------------

Technische Besonderheiten	mit Ferrit kern
---------------------------	-----------------

Gewicht	329.1 g
---------	---------

Verpackungshöhe	40 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	220 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	320 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.483 kg
--------------	----------