

## fetra Schrankwagen

Traglast 750 kg, 5 Ebene(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780  
mm, Aufbau 4 Vollblechwände,  
Wände mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 118966



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Schrankwagen

### Traglast 750 kg


Schrankwagen

- Traglast 750 kg
- 5 Ebene(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780 mm
- Aufbau 4 Vollblechwände
- Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Durchmesser Rad	200 mm
Wagentyp	Schrankwagen	Radlager	Rillenkugellager
Material	Stahl	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	750 kg	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	780 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1790 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Etagen Anzahl	5 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Wand	verzinkt	Wagen Ausstattung	Wände verzinkt
Aufbauten	4 Vollblechwände	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	199 kg
Bereifung	TPE		

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225624		Papierrollenhalter für Transportwagen, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

309745



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar