# Beistellwagen

Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, 3 Ebene(n), Mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte, mit Tastaturauszug

Artikelnummer: 227704







# Beistellwagen

## der Allrounder für Büro, Lager und Werkstatt

### Beistellwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 610 1060 x 610 x 460 mm
- Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm
- Traglast 125 kg
- Konstruktion aus Metall
- mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
- 3 Ebene(n)
- Mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- mit Tastaturauszua
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

#### **Technische Details**

Transportgerät Transportwagen

Wagentyp	Beistellwagen	Traglast	125 kg
Höhe	610-1060 mm	Farbe	blau
Breite	610 mm	Material	Metall
Tiefe	460 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	3 Böden mit Abrollrand, Tastaturauszug, Kabeldurchlass	Anlieferung	zerlegt
Höhenverstellung durch	Lochraster	Schrank Ausstattung	mit Tastaturauszug
Höhenverstellraster Ebene	50 mm	Gewicht	26 kg