

Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1050 x 575
mm, Etage(n) aus Edelstahl, Räder
mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272200






Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1050 x 575 mm
- Höhe x Länge x Breite 1650 x 1075 x 575 mm
- Etage(n) aus Edelstahl
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Material	Edelstahl	Höhe	1650 mm
Traglast	200 kg	Länge	1075 mm
Ladeflächenlänge	1050 mm	Breite	575 mm
Ladeflächenbreite	575 mm	Aufbauten	keine
Etagen Anzahl	4 Stück	klappbar	nein
Etagenabstand	432 mm	Radausstattung	verzinkt
Material Plattform	Edelstahl	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Rad-Ø	125 mm	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Radlager	Schwenklager	Gewicht	29 kg
Material Gehäuse (Rad)	Stahl		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm