

Krause

Leichte Universal-Stufenleiter

Aufstieg einseitig, 6
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen,
Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x
Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium

Artikelnummer: 529930



Krause Leichte Universal-Stufenleiter

Leichte Universal-Stufenleiter

- Aufstieg einseitig
- 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
- Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Aus Aluminium








- Belastbar bis 150 kg
- Aufgestellt Höhe 1900 mm
- Gewicht 5,4 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Steigtechnik | Stehleiter | Sprossen-/Holmverbindung | 6-fach vernietet |
| Leitertyp | Leichte Universal-Stufenleiter | Sicherheitsausstattung Leiter | Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung |
| Material | Aluminium | Sicherheitsbügel | ja |
| Nutzung | einseitig | Spreizsicherung | nein |
| Standhöhe | 1,25 m | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Breite Podest | 250 mm | Leiter Ausstattung | Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken |
| Tiefe Podest | 250 mm | Ablageschale | ja |
| Arbeitshöhe | 3,25 m | Treppengängig | nein |
| Stufen Anzahl | 6 | belastbar bis | 150 kg |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Unterbau | Rutschhemmende Fußkappen |
| Stufen/Podest Ausstattung (detail) | Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Höhe | 1900 mm | Garantie | 8 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 5,4 kg |
| fahrbar | nein | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar |
| 520203 |  | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb |
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE |