

## Leuchtstofflampe U-Form T8 26x607mm, 2G13 36W/830 warmwhite

Artikel-Nr. 68801

Lampenleistung:	36 W
Lichtstrom:	3350 lm
Sockel:	2G13
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	3000 K
Lampenform:	U
Lampenlichtausbeute:	93.1 lm/W
Lichtfarbe:	830
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Rohrdurchmesser:	26 mm
Länge:	607 mm
Interner Reflektor:	Nein
Farbe:	ohne
Anwendung:	allgemein
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Starterloser Betrieb:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Nein
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	5000 h



Leuchtstofflampe U-Form T8 26x607mm Leuchtstofflampe in U-Form. Das Licht dieser Lampe zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe (1B) aus. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Energieeffizienzklasse: A  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 43  
 Quecksilbergehalt (mg): 8  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80  
 Lichtstromerhalt: 72  
 Lebensdauer (h): 5000

Letzte Aktualisierung am: 14.02.2014 08:19:54



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.