



Projecteur portable LED "Indestructible BL20 Pro"

- très robuste (test de chute de 4 m)
 - avec éléments caoutchoutés amortissant les chocs
 - lentille et réflecteur incassables
 - classe de résistance aux chocs IK08 (IEC 62262)
 - protection contre l'eau et la poussière (IP54)
 - LED haute performance et lumineuse
 - 2 modes d'éclairage : High et Low
-
- LED 6 watt
 - portée du faisceau : 400 m
 - puissance lumineuse : 400 lumens
 - autonomie : 85 heures
 - fonctionnement sur piles : 6x Micro AA inclus
 - dimensions : (L)150 x (P)84 x (H)125 mm • diamètre de la tête : 84 mm • poids : 518,4 g
 - sous blister



LED-Handscheinwerfer "Future HS100FR"



LED-Handscheinwerfer "Future HS100FR"



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Handscheinwerfer "Indestructible BL20 Pro"	1 LED	Länge: 150 mm	Kunststoff	schwarz	1600-0055	18005568