

19" Steckdosenleiste "Handwerker", 7-fach

- Steckdosenleiste aus robustem Kunststoff
- mit 2-poligem beleuchteten Wippschalter 16A
- 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,50qmm) mit Schutzkontakt - Winkelstecker
- 15 mm Abstand zwischen den Steckdoseneinsätzen
- Steckdosen in 90 Grad Anordnung
- zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter
- zur horizontalen und vertikalen Montage geeignet
- geschraubt und wiederanschließbar
- Länge: 445 mm
- im Polybeutel
- für den Markt: D / NL / A / L



19" Steckdosenleiste "Handwerker", 7-fach, mit Schalter



Gerätetzuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Steckdosenleiste, Schutzkontakt	Kabellänge: 2,0 m	1 HE	7-fach	mit Schalter	schwarz / anthrazit	300.007	11290029