


DIGITUS®**Installationskabel Kat. 6, U/UTP, LSOH**

- 4 x 2 Adern AWG23; jedes Kabel besteht aus 8 farblich markierten AWG 23 polythylene isolierten Leitern
- Kategorie 6 zertifiziert, ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1
- ETL zertifiziert
- 250 MHz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- Isolierung: HD-PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- Abschirmung der Einzelpaare: keine
- Gesamtschirmung: keine
- Außenmantel: LSOH, halogenfreie Außenhülle
- aufgedruckte Details entlang des Außenmantels enthalten den Markennamen, Item Code und die Kabellänge
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Installationstemperatur: 0 bis +50°C
- Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- Farbe: violett
- Verpackung: ausziehbarer Karton

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich



Installationskabel Kat. 6, U/UTP, LSOH

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel Kat. 6, LSOH	Kat.6	U/UTP	violett		100 m	E	DK-1613-VH-1	11005693
		U/UTP	violett		305 m	E	DK-1613-VH-305	11005622