



UNIVERSAL – für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel sowie wässrige Lösungen


Matten und Rollen für Lauf- und Fahrwege

- Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
- nehmen nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf und halten sie fest
- Verunreinigungen wie z. B. Ölspuren werden nicht in andere Bereiche getragen.
- Lauf- und Fahrwege bleiben sauber und rutschfrei.
- Die Farbgebung verbirgt eingebrachte Verschmutzungen.
- Ermüdung durch langes Stehen wird deutlich reduziert.
- schadstofffrei, geruchsneutral und staubbindend: für sauberes Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima
- mit sauberen Schnittkanten: einfach und schnell verlegt, ohne Stolperfallen

Bodenschutz-Rollen "Professional SH PE"

Die selbsthaftende, flüssigkeitsdichte Unterseite verhindert Faltenbildung und ein Verrutschen des Nadelvlieses. Für maximale Sicherheit.

- Die saugstarke Vliesoberseite sorgt für einen sicheren und rutschfesten Stand selbst bei starker Verschmutzung.
- Auch Staub wird durch die offenporige Faseroberfläche gebunden.
- Dank der selbsthaftenden Folienunterseite kann das Abdeckvlies auch auf unebenen Böden und sogar auf Stufen zeitsparend und faltenfrei verlegt werden.
- Ideal zum Auslegen an Werkbänken und um Maschinen herum.
- Nach dem Gebrauch kann das Nadelvlies rückstandslos entfernt werden.
- auch für starke Beanspruchung, z. B. Staplerverkehr, geeignet
- strapazierfähig, fusselarm und besonders langlebig dank der besonders hohen Abriebfestigkeit
- lösemittelbeständig



Die selbsthaftende PE-Folie auf der Unterseite verhindert ein Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten und hält Böden sauber.

Typ	Professional mit selbsthaftender PE-Folie - Light	
Ausführung	schmal	breit
Länge Außen [m]	15	30
Breite Außen [mm]	800	1000
Verpackungseinheit (VE)	Rolle(n)	Rolle(n)
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	20	50
Bestellnummer	265-655-JY	268-019-JY

UNIVERSAL – für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel sowie wässrige Lösungen



Bodenschutz-Rollen „Extra“ und "Extra PE"


- auch für starke Beanspruchung, z. B. Staplerverkehr, geeignet
- strapazierfähig, fusselarm und besonders langlebig dank der besonders hohen Abriebfestigkeit
- lösemittelbeständig

Nadelvlies-Rolle „Extra“



Ausführung	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie	Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie	Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie
Länge Außen [m]	100	50	15	30	30
Breite Außen [mm]	1000	1000	910	910	1000
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	200	150	50	92	50
Flächengewicht [g/m²]	300	600	360	360	350
Bestellnummer	129-633-JY	129-634-JY	280-997-JY	280-996-JY	129-635-JY

Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



Nadelvlies-Rolle „Extra PE“



Die Nadelvlies-Rolle "Extra PE" mit rutschhemmender PE-Beschichtung auf der Unterseite erlaubt auch ein Überfahren mit Gabelstaplern.



Nadelvlies-Rolle „Extra PE“ mit rutschhemmender und undurchlässiger Beschichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden.

Matten und Rollen „Classic“

- besonders saugstark
- im Gegensatz zu Produkten aus reinen Kunstfasern, nimmt dieses Material auch wässrige Lösungen sehr gut und schnell auf
- aus Recycling-Fasern hergestellt, lösemittelbeständig
- gute Abriebfestigkeit, für normale Beanspruchung geeignet



Ausführung	Classic, Matten	Classic, Rollen	
Länge Außen [m]	0,50	50,00	50,00
Breite Außen [mm]	500	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	50 Stück	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	38	75	150
Bestellnummer	123-093-JY	129-630-JY	129-632-JY