

Rollcart chariots à quadruple paroi

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 570 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois (paroi pleine), structure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158002



Rollcart Chariot à quadruple paroi

force 500 kg

chariots à quadruple paroi












- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 570 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois (paroi pleine)
- 1 paroi longitudinale amovible
- structure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariots à quadruple paroi	norme européenne	non
charge	600 kg	poignée	2 pièce
hauteur de charge	285 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

longueur de plateau	1000 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	570 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	990 mm
rehausses	4 parois (paroi pleine)	longueur	1170 mm
fonction rehausses	1 paroi longitudinale amovible	largeur	600 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	47 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal