

Rollcart chariots à dossier

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1680 x 880 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique



Numéro d'article: 158045

Rollcart Chariot à dossier

Plateau ajouré

chariots à dossier




- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1680 x 880 mm
- hauteur de charge 305 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- hauteur x longueur x largeur 305 x 1680 x 880 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage élastique

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	élastique
type de chariot	chariots à dossier	roulement	roulement à billes
charge	1200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur de charge	305 mm	Diamètre de roue	200 mm
longueur de plateau	1680 mm	hauteur	305 mm

largeur de plateau	880 mm	longueur	1680 mm
Structure de la plateforme	ouvert	largeur	880 mm
rehausse	aucune	surface de châssis	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier		0 pièce
norme européenne	non	Poids	54 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes		

Accessoires

158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal