

LISTA

chariots d'atelier



hauteur x largeur x profondeur 928 x 894 x 525 mm, tiroir intérieur l x P 612x459 mm, 6 tiroirs, 1 parois à plaques perforées p. extérieur, verrouillable avec verrouillage centralisé, couvercle en multiplis, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 182066

LISTA Chariot d'atelier

chariots d'atelier




- hauteur x largeur x profondeur 928 x 894 x 525 mm
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- tiroir intérieur l x P 612x459 mm
- force par tiroir 40 kg
- 6 tiroirs
- extension de tiroir 100 %
- avec poignée barre avec champ d'inscription
- 1 parois à plaques perforées p. extérieur
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- couvercle en multiplis
- Avec barre de poussée pratique
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	poignée barre avec champ d'inscription
type de chariot	chariots d'atelier	poignée	oui
hauteur	928 mm	verrouillable	oui
largeur	894 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
profondeur	525 mm	roulant	oui
matériau	acier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
équipement armoire	6 tiroirs, panneau multiplis, plaque perforée, barre de poussée	Ø de roue	100 mm
outils incl.	non	pneumatique	caoutchouc plein
nombre de plaques perforées exté	1 pièce	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de tiroirs	6 pièce	couleur du corps	bleu // RAL 5012
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur de tiroir interne	612 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
profondeur de tiroir interne	459 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
capacité de charge de tiroir	40 kg	Poids	77 kg
extension tiroir	100 %		

Accessoires

182342		corbeille à courrier pour chariots d'atelier, largeur x profondeur 380 x 310 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
182344		Porte-boîte pour chariots d'atelier, hauteur x largeur x profondeur 70 x 380 x 74 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
182346		Poubelle pour chariots d'atelier, capacité 14 l, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir