

Cemo station de soutirage de fûts

pour fût 2 x 60 litres, support de soutirage pour fûts hauteur x largeur x profondeur 1310 x 450 x 630 mm, 2 niveaux avec support-fût, support de soutirage pour fûts en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, avec bac de rétention en PRFV

Numéro d'article: 201369



Cemo Support de soutirage pour fûts avec bac de rétention

station de soutirage de fûts

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 60 litres
- support de soutirage pour fûts hauteur x largeur x profondeur 1310 x 450 x 630 mm
- 2 niveaux avec support-fût
- support de soutirage pour fûts en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec bac de rétention en PRFV
- volume de rétention 65 l
- bac de rétention hauteur x largeur x profondeur 230 x 410 x 820 mm



Détails techniques

type de stockage de produits dan	rayonnage	Largeur de bac de rétention	410 mm
type de rayonnage	station de soutirage de fûts	Profondeur de bac de rétention	820 mm
type de bac de rétention	bac de rétention en PRFV	volume de rétention	65 l
lieu de stockage	à l'abri	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques	type tablette/niveau	support-fût
capacité	fût 2 x 60 litres	matériau de montant	acier
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	surface de montant	galvanisé
hauteur	1310 mm	volume de rétention de la tablet	65 l
largeur	450 mm	support-fût	oui
profondeur	630 mm	possibilité de passage au-dessou	non
Hauteur de bac de rétention	230 mm	Poids	18 kg

Accessoires

201380		caillebotis pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume 65 l, en acier
201384		Support-fût coudé pour station de soutirage de fûts
201388		porte-bidons pour station de soutirage de fûts
201389		Bordure pour station de soutirage de fûts
201426		robinet à boisseau sphérique, filetage 1/2"
201428		robinet à boisseau sphérique, filetage 3/4"

Cela s'adapte aussi ...

147751		plateforme de rétention plate PE, pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 300 l, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1660 x 1260 mm, avec palette PE
200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm