

RAPIDLIFT

chariot avec barre de poussée



force 150 kg, plateau longueur x largeur 750 x 480 mm, plateforme en aluminium, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 400749



RAPIDLIFT Chariot avec barre de poussée pliable

chariot avec barre de poussée

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 750 x 480 mm
- plateforme en aluminium
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée rabattable
- hauteur 990 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- Produit livré démonté





Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

matériau aluminium

type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	pneumatique	caoutchouc plein
charge	150 kg	disposition des roues	rectangulaire
rabattable	oui	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
fonction rabattable	barre de poussée rabattable	Ø de roue	100 mm
longueur de plateau	750 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	480 mm	hauteur	990 mm
matériau de plateforme	aluminium	livraison	démonté
rehausse	1 ridelle (ajourée)	Poids	8 kg
emboîtable	non		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm