

Blume Förderanlagen convoyeur à galets



rouleau de manutention en plastique, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 100 mm

Numéro d'article: 405931



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

Droit

convoyeur à galets














- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 100 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 300 mm et d'une largeur maximale de 600 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion


Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	600 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	300 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	100 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm




matériau de roulette	plastique	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	48 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	1 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	400 mm	Poids	9 kg
largeur	440 mm		

Accessoires

126202		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404327		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
405057		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
408281		passage pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 100 mm, avec charnières et poignée
414499		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
414502		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
428609		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428664		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428711		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428755		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428799		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428835		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
510326		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

510329		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm