

# decotric Spezialkleister

**Anwendungsbereich:**

decotric Spezialkleister eignet sich hervorragend zum Tapezieren von Rauhfaser, Struktur- und Prägetapeten.

**Eigenschaften:**

- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt für sichere Klebkraft
- gut korrigierbar

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Stärkeether, Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive  
 Schüttdichte: ca. 500 kg/m<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 9

**Untergrundvorbehandlung:**

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sandende und kreadende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF oder decotric Tapeten-Wechselgrund (für einen mühelosen späteren Tapetenwechsel) vorbehandeln oder vorkleistern (Ansatzverhältnis siehe Tabelle).

**Verarbeitung:**

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 30 Minuten den Kleister nochmals kräftig durchrühren. Die Tapete gleichmäßig mit dem Kleister einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapetenbahn auf Stoß ansetzen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750-g-Dose decotric Wandbelags- und Bordürenkleber pro Packung angerührtem Spezialkleister.

Anwendung	Ansatz	Wasser pro Packung	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 80	8 l	60 – 80 m <sup>2</sup>
Rauhfaser	1 : 70	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup>
Struktur-, Präge- und Vinyltapeten sowie andere schwere Tapeten	1 : 60	4 l	4 – 5 Euro-Rollen

Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m

**Hinweise:**

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Isothiazolinen, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

**Lagerung:**

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr. 000202001      EAN 4007955002024      Gebindegröße 200 g



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.