

Feuille de données du produit



Article N°: K1116P Diable à bavette rabattable

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette fixe et rabattable, poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues en mousse polyuréthane increvables sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Largeur bavette (mm)	400/330
Prof. bavette (mm)	150/500
Largeur totale (mm)	620
Profondeur totale (mm)	849
Hauteur totale (mm)	1150
Type de pneu	Mousse polyuréthane
Roues (mm)	260 x 85
Configuration	klappbar
Poids (kg)	15,2
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976681702