


**Artikelnummer:** 130153

**Kurzbeschreibung:** Container-Kombination SAFE TANK 4000, für passive Lagerung

**Langbeschreibung:** Container-Kombination SAFE TANK 4000: Bestens geeignet für die vorschriftengerechte und sichere Lagerung auch größerer Mengen von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten gemäß TRGS 510. Abschließbarer Lagerraum mit einer Grundfläche von 2 Quadratmetern. Das umfangreiche Systemzubehör ermöglicht außerdem die platzsparende Lagerung von Fässern und Kleingebinden. Entspricht den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes zugelassen für nicht brennbare (WGK-Klasse 1-3 oder brennbare



Stoffen (GHS Symbol 1-3) gem. TRGS 510 Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt befahrbare Gitterroste, herausnehmbar, verzinkt max. Verkehrslast auf der Wanne: 1.000 kg/qm Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen (ohne Lackierung) einzigartige Konstruktion mit Statik max. Dach-Schneelast: 100 kg/qm max. Windsog auf Dach und Wand:  $w = 0,40$  kN/qm max. Windlasten auf der Wand:  $w = 0,25$  kN/qm Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss Anschlag DIN rechts kranbare Version Außenmaße: H 2300 x B 5080 x T 4340 mm Innenmaße: H 2000 x B 5000 x T 4200 mm Leergewicht: 2367 kg Auffangvolumen: 2 x 1480 Liter Ausführungen: WGK 1-3 für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) für passive Lagerung, nur Lagern, kein Um- oder Abfüllen für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) und brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3) für aktive Lagerung, Um- und Abfüllen erlaubt für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) und brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3) Endmontage vor Ort und Sonderfarbe auf Anfrage! Auch in isolierter Ausführung lieferbar! Für die Entladung muss ein geeignetes Hubgerät kostenlos zur Verfügung stehen.