

## Broszura informacyjna

03 06 180

### Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



| Ogólna  |   |
|---|---|
| Nr art.   | 03 06 180   |
| EAN   | 4003773021926                                     |
| Szczypce  | chromowane  |
| Główka  | chromowane  |
| rękojeści   | z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE |
| Waga  | 264 g   |
| Wymiary   | 180 x 55 x 20 mm                                  |
| Norma   | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900               |
| REACH   | nie zawiera SVHC                                  |
| RoHS  | nie dotyczy                                       |
| Atrybuty techniczne                                 |   |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,4 mm  |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica)             | Ø 2,2 mm  |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego      | Ø 12,0 mm   |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego      | 16,0 mm <sup>2</sup>                              |
| izolowane wg VDE                                    | tak   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



