

## Información sobre productos

# 67 01 200

### Alicates de corte frontal de fuerza

DIN ISO 5748



- Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano
- Alta capacidad de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	67 01 200
EAN	4003773040637
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	318 g
Dimensiones	200 x 50 x 16 mm
Norma	DIN ISO 5748
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

