

## Productinformatie

# 94 55 200

## Aambeeldschaar



- Trekkende snede tegen vaste ondergrond om zachte materialen zoals rubberen profielen, PVC, leer, hout, slangen, etc. zonder knellingen te snijden
- Snijd vlak materiaal tot een breedte van max. 40 mm en een hoogte van 7,5 mm
- Snijcapaciteit voor rond materiaal tot Ø 25 mm
- Robuuste, vervangbare kling
- Met openingsveer en vergrendeling
- Gereedschap: gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard

MM

### Algemeen

Artikel-nr.	94 55 200
EAN	4003773080763
Schaar	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	290 g
Afmetingen	200 x 75 x 22 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Kling	40,0 mm
-------	---------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



