

## Broszura informacyjna

# 97 99 356

## Tulejki kablowe z kołnierzem

DIN 46228-4: 2020-03

- Wielkość nominalna: 6 mm<sup>2</sup>
- Zawartość: 100 szt.
- Kolor: żółty
- Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu
- Odporność na działanie wysokich temperatur do 105°C
- Materiał: E-Cu
- Powierzchnia ocynowana elektrolitycznie
- Minimalna grubość powłoki 3µm



Ogólna	
Nr art.	97 99 356
EAN	4003773076575
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
wymiar przewodu	6 mm <sup>2</sup>
AWG	10
Kolor	Żółty
L1	26 mm
L2	18 mm
d1	3,5 mm
d2	6,3 mm
S1	0,2 mm
S2	0,3 mm
Ilość	100
Izolacja	PP
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynowane

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*