

C+P

acculaadkast

Serie 89 COMFORT

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, elektrische uitrusting: per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 aansluitingen voor stopcontactdozen, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5023 verblauw



Artikelnummer: 228512



C+P Laadkast voor batterijen Serie 89 COMFORT

met innovatieve elektrische lade

acculaadkast




- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met 3 elektrische opvanglegborden, 1 legbord
- elektrische uitrusting: per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 aansluitingen voor stopcontactdozen
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock

- onderbouw Kunststof glijders
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL5023 verblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| meubeltype | kast | oppervlak front | voorzien van moffellak |
| type kast | acculaadkast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| type deur | dubbele vleugel deur | kleur voorkant | verblauw // RAL5023 |
| hoogte | 1950 mm | sluitsysteem | cilinderslot |
| breedte | 930 mm | onderbouw | Glijder |
| diepte | 500 mm | in hoogte verstelbaar legbord | 15 mm |
| kast uitrusting | 3 elektrische opvanglegborden, 1 legbord | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | oppervlak legbord | verzinkt |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | afsluitbaar | ja |
| draagvermogen legbord | 70 kg | openingshoek deur | 180 ° |
| stekkerplaatsen aantal | 15 stuks | greep | verzonken greep |
| aansluiting | geaarde stekker | WEEE-registratienummer | DE68052883 |
| elektrische uitrusting | per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilator aansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 | WEEE-apparaatsoort | groot apparaat cat. 4 |
| materiaal | staal | merk volgens EAR-registers | C+P |
| oppervlak romp | voorzien van moffellak | gewicht | 82,6732674370001 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 228525 |  | schuimrubber mat, hoogte x breedte x diepte 3 x 750 x 435 mm, in zwart |
| 228526 |  | elektrisch legbord voor acculaadkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 228527 |  | geribbelde mat, breedte x diepte 930 x 500 mm, inclusief plakband |