

## RAU

### werkbank

#### Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, uitrusting: 3 laden, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 230410



#### werkbank




- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- uitrusting: 3 laden
- laden hoogte 1x60 mm/1x120 mm/1x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg


- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details



meubeltype	tafel	draagvermogen lade	50 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	90 %
uitvoering frame	4-voetonderstel met 2 voetparen	uittrekrail lade	op wielen
hoogte	790-1140 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1000 mm	greep	doorlopende greeplijst
diepte	700 mm	beletteringsveld	ja
dikte plaat	40 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
diepte plaat	700 mm	oppervlak plaat	met laklijolie
draagvermogen	750 kg	kleur plaat	beuken
in hoogte verstelbaar	ja	materiaal onderstel	staal
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	3 laden	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
laden aantal	3 stuks	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal x hoogte	1x60 mm/1x120 mm/1x180 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
fronthoogte 60 mm	1 stuks	materiaal verwerking	geschroefd
fronthoogte 120 mm	1 stuks	sluitsysteem	stiftcilinderslot
fronthoogte 180 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
nuttige breedte lade	490 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige diepte lade	560 mm	garantie	5 jaar
nuttige hoogte lade (gedetaillee	fronthoogte - 15 mm	gewicht	77 kg

## Gerelateerde Producten

230960		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken
230966		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak
230974		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder

230981		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn
230989		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

## Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart