


## werkplekmat

### Veendam

mat, hoogte x lengte x breedte 8,5 x 1830 x 1220 mm, Van rubber met geperforeerd oppervlak in zwart, antislip

Artikelnummer: 235592



### werkplekmat


- geschikt voor natte, droge en vette ruimtes, bv. voor de levensmiddelenindustrie, in keukens, cafés en washokken / voor gemiddeld gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 8,5 x 1830 x 1220 mm
- Van rubber met geperforeerd oppervlak in zwart
- afgeschuinde randen en drainagesysteem verminderen het risico op struikelen en uitglijden
- antislip
- antislip R13 conform DIN 51130

## Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	kleur	zwart
vloerbedekking	werkplekmat	hoogte	8,5 mm

confectionering	mat	lengte	1830 mm
geschikt voor (branches)	natte, droge en vette ruimtes	breedte	1220 mm
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen en drainagesysteem
plaats van toepassing	binnen	vloerbedekking functie	antislip
materiaal loopvlak	rubber	certificering	antislip R13 conform DIN 51130
oppervlak vloerbedekking	geperforeerd	gewicht	12 kg

## Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofd omvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht