

Raja châssis roulant



force 300 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, structure en ABS coloris rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage polypropylène

Numéro d'article: 239607



châssis roulant

- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- plateforme ouvert
- structure en ABS coloris rouge
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	équipement de plateforme	cadre en cornières
type de rouleur	châssis roulant	matériau de châssis	ABS
charge	300 kg	couleur	rouge

norme européenne	oui	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	600 mm	pneumatique	polypropylène
largeur de plateau	400 mm	Ø de roue	100 mm
plateforme	ouvert	Poids	3,25 kg

Cela s'adapte aussi ...

215924		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 180 mm
221262		palette, hauteur x longueur x largeur 160 x 1200 x 800 mm, en polypropylène
231459		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieure 290 x 240 x 130 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
503044		dérouleur, pour feillard en polypropylène, pour roulettes avec noyau 200 - 406 mm, soubassement 2 roues, en ROUGE/BLEU, hauteur x largeur x profondeur 930 x 600 x 400 mm