

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 500 kg, met polyamide-banden, wiel Ø 62 mm, naaf met glijlager, stelvoet-rem, bevestiging met ruggat

Artikelnummer: 253553



BS ROLLEN

hefroller

- draagvermogen 500 kg
- met polyamide-banden
- wiel Ø 62 mm
- naaf met glijlager
- stelvoet-rem
- behuizing van gegoten aluminium
- bevestiging met ruggat

Technische details

bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	kogellager
transporttechniek	rollen	bevestigingselement	ruggat
roltype	hefroller	bevestigingsmaat	M14
draagvermogen	500 kg	materiaal behuizing	gegoten aluminium
banden	polyamide	rem	stelvoet-rem
elektrisch geleidend	nee	totale hoogte	110 mm
wiel-ø	62 mm	hoogteverstelling	12 mm
wiellager	glijlager		

