

Hupfer

RVS stelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1800 x 975 x 600 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS legbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 522571



HUPFER
we make work flow



Hupfer Levensmiddeleninhaakstelling

Aanbouwstelling

RVS stelling - aanbouwveld



- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 975 x 600 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 950 x 540 mm
- 4 niveaus met RVS legbord
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van RVS
- staander met afsluitkappen aan bovenzijde
- staander met in hoogte verstelbare voeten
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd

- met GS-vignet
- door de hoekverbinder wordt de aanbouwstelling een 90°-hoekstelling (vaklast - 30%)
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	950 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakdiepte	540 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouwveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling functie	ombouw tot hoekstelling
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	afsluitkappen aan bovenzijde
hoogte	1800 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	975 mm	kleur uitvoering	RVS
diepte	600 mm	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
vaklast	150 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
veldlast	1200 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	certificering	GS
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	30 kg
in hoogte verstelbaar legbord	150 mm		

Gerelateerde Producten

523122		diagonaalsteun voor inhaakstelling, voor elk derde aanbouwveld, van RVS
590243		RVS legbord voor RVS stelling, breedte x diepte 950 x 540 mm, voor een vaklast van 150 kg

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten