

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf lengte x Ø 40 x 12 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm



**BS ROLLEN**  
**INOX**

Artikelnummer: 524901

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 130 kg
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met glijlager
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	127 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	130 kg	naafboorgat	12 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	30 mm
wiel-Ø	100 mm	loopvlak eigenschap	geluiddempend

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	95 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	RVS mat
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,4 kg
rem	zonder		

## Gerelateerde Producten

524902



wiel, draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf lengte x Ø 40 x 12 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken