

## WEDO

### verrijdbaar opstapje

van kunststof in rood, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen

Artikelnummer: 528214



### WEDO Verrijdbaar opstapje

verrijdbaar opstapje

- van kunststof in rood
- trede diameter 290 mm
- hoogte x diameter 430 x 440 mm
- stevige stand bij belasting
- onderste gedeelte met stootkant
- met 3 geveerde wielen
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 3,2 kg
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie op de kunststof romp





## Technische details

stijgtechniek verrijdbaar opstapje

verrijdbaar ja

|                   |                                 |                   |                           |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| materiaal         | kunststof                       | kleur             | rood                      |
| hoogte            | 430 mm                          | vorm              | rond                      |
| diameter          | 440 mm                          | in-/uitklapbaar   | nee                       |
| diameter tredvlak | 290 mm                          | onderbouw         | 3 geveerde wielen         |
| belastbaar tot    | 150 kg                          | certificering     | GS // TÜV                 |
| trapje functie    | stevige stand bij belasting     | garantie speciaal | 10 jaar // kunststof romp |
| trapje uitrusting | onderste gedeelte met stootkant | gewicht           | 3,2 kg                    |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit  |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 222735 |  | universele doek, grove structuur voor meubeloppervlakken, van microvezel in blauw, lengte x breedte 400 x 400 mm  |
| 223771 |  | ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing   |