

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Vial Headspace encapsulable con boca de 20 mm****Descripción :** Vidrio borosilicato transparente USP tipo I y borde biselado**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Ø x h (mm)	vol. (ml)	tipo	unidades por ref.
CHVF-C10-100	22,5 x 46	10	fondo plano	100
CHVR-C10-100	22,5 x 46	10	fondo redondo	100
CHVF-C20-100	22,5 x 75	20	fondo plano	100
CHVR-C20-100	22,5 x 75	20	fondo redondo	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHVF-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054837
CHVR-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054844
CHVF-C20-100	5	2	70172000	08434868054851
CHVR-C20-100	5	2	70172000	08434868054868

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Headspace crimp vial, 20 mm mouth**Description :** Borosilicate clear glass USP type I, beveled edge**TECHNICAL DATA**

reference	Ø x h (mm)	vol. (ml)	type	pcs/pack
CHVF-C10-100	22,5 x 46	10	flat bottom	100
CHVR-C10-100	22,5 x 46	10	flat-rounded bottom	100
CHVF-C20-100	22,5 x 75	20	flat bottom	100
CHVR-C20-100	22,5 x 75	20	flat-rounded bottom	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHVF-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054837
CHVR-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054844
CHVF-C20-100	5	2	70172000	08434868054851
CHVR-C20-100	5	2	70172000	08434868054868

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Flacon Headspace 20 mm, col à sertir****Description :** En verre borosilicaté transparent USP type I et bord biseauté**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	Ø x h (mm)	vol. (ml)	type	unités par ref.
CHVF-C10-100	22,5 x 46	10	fond plat	100
CHVR-C10-100	22,5 x 46	10	fond arrondi	100
CHVF-C20-100	22,5 x 75	20	fond plat	100
CHVR-C20-100	22,5 x 75	20	fond arrondi	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHVF-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054837
CHVR-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054844
CHVF-C20-100	5	2	70172000	08434868054851
CHVR-C20-100	5	2	70172000	08434868054868

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fiala Headspace incapsulabile da imboccatura 20 mm****Descrizione :** Vetro borosilicato trasparente USP tipo I e bordo smussato**DATI TECNICI**

referenza	Ø x h (mm)	vol. (ml)	tipo	unità per ref.
CHVF-C10-100	22,5 x 46	10	Fondo piatto	100
CHVR-C10-100	22,5 x 46	10	Fondo arrotondato	100
CHVF-C20-100	22,5 x 75	20	Fondo piatto	100
CHVR-C20-100	22,5 x 75	20	Fondo arrotondato	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHVF-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054837
CHVR-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054844
CHVF-C20-100	5	2	70172000	08434868054851
CHVR-C20-100	5	2	70172000	08434868054868

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Krimpiaal Headspace 20 mm, mond met krimpdop**Beschrijving** : Helder USP Type I borosilicaatglas met afgeschuinde rand**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø x h (mm)	vol. (ml)	type	stuks per ref.
CHVF-C10-100	22,5 x 46	10	platte bodem	100
CHVR-C10-100	22,5 x 46	10	ronde bodem	100
CHVF-C20-100	22,5 x 75	20	platte bodem	100
CHVR-C20-100	22,5 x 75	20	ronde bodem	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHVF-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054837
CHVR-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054844
CHVF-C20-100	5	2	70172000	08434868054851
CHVR-C20-100	5	2	70172000	08434868054868

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname** : Vial, Headspace, 20 mm, mit Bördelrand**Beschreibung** : Transparentes Borosilikatglas USP Typ I und abgeschrägter Rand.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Ø x H (mm)	Vol. (ml)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CHVF-C10-100	22,5 x 46	10	flacher Boden	100
CHVR-C10-100	22,5 x 46	10	runder Boden	100
CHVF-C20-100	22,5 x 75	20	flacher Boden	100
CHVR-C20-100	22,5 x 75	20	runder Boden	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHVF-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054837
CHVR-C10-100	3,2	1,2	70172000	08434868054844
CHVF-C20-100	5	2	70172000	08434868054851
CHVR-C20-100	5	2	70172000	08434868054868

PRODUKTFOTO