

## 19" Steckdosenleiste "Handwerker", 6-fach

- Steckdosenleiste aus robustem Kunststoff
- mit und ohne 2-poligem beleuchteten Wippschalter 16A
- 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,50qmm) mit Schutzkontakt - Winkelstecker
- 15 mm Abstand zwischen den Steckdoseneinsätzen
- Steckdosen in 90 Grad Anordnung
- integrierte Anschlussklemme für Stromleitung
- zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter
- zur horizontalen und vertikalen Montage geeignet
- geschraubt und wiederanschließbar
- im Polybeutel
- für den Markt: D / NL / A / L



19" Steckdosenleiste "Handwerker", mit Schalter



19" Steckdosenleiste "Handwerker", ohne Schalter



Geräte-zuleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Steckdosenleiste "Handwerker", Schutzkontakt	Kabellänge: 2,0 m	1 HE 1 HE	6-fach 6-fach	mit Schalter ohne Schalter	schwarz / anthrazit schwarz / anthrazit	300.003 300.000	11296096 11296093