


bott

Schiebetürenschränk

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 125990



bott System-Schiebetürenschränk cubio

Schiebetürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm
- Stahlkonstruktion
- Schiebetüren
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau















- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Schrantyp | Werkstattschrank | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| elektrisch leitend | nein | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Türtyp | Schiebetür | Schließsystem | Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung |
| Höhe | 2000 mm | Material | Stahlblech |
| Breite | 1300 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Tiefe | 650 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Schrank Ausstattung | Böden | abschließbar | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Griff | Drehgriff |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | fahrbar | nein |
| Traglast Fachboden | 160 kg | Gewicht | 159,7 kg |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 125790 |  | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 650 mm |
| 126043 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 350 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126044 |  | Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 350 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126047 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 400 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126048 |  | Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 450 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126060 |  | Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 400 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126071 |  | Kleiderstange, mit 6 Haken, Breite x Tiefe 1300 x 650 mm, Aus Aluminium eloxiert |
| 126072 |  | Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 126074 |  | Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 650 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|--|
| 126089 |  | Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1300 x 650 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau |
| 126245 |  | Unterfahrsocket für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 650 mm |
| 126270 |  | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 1175 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 650 mm |