

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 100 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 32 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,5 mm

Artikelnummer: 139508



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Apparaterolle

#### Lenkrolle

Lenkrolle




- Traglast 100 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 125 x 32 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Kunststoff
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,5 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	12,5 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Kunststoff
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugellager
Traglast	100 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Gummi	Gesamthöhe	161 mm
Rad-Ø	125 mm	Radbreite	32 mm
Material Felge	Kunststoff	Ausladung	43 mm

Radlager	Kugellager	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Befestigungselement	Rückenloch	Gewicht	0,45 kg
elektrisch leitend	nein		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen