

## MUNK Stehleiter

Aufstieg einseitig, 7 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Standhöhe 1,64 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm, Holmlänge 2,31 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 142699



## MUNK Sicherheitsstufenleiter

Stehleiter






- Aufstieg einseitig
- 7 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,64 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 256 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,31 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 11 kg

### Technische Details

|              |            |                          |                 |
|--------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Steigtechnik | Stehleiter | fahrbar                  | nein            |
| Material     | Aluminium  | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt       |
| Nutzung      | einseitig  | Sicherheitsausstattung   | Spreizsicherung |

|                     |                      |                   |   |
|---------------------|----------------------|-------------------|---|
|                     |                      |                   | Leiter                                  |
| Holmlänge           | 2,31 m               | Sicherheitsbügel  | ja                                      |
| Standhöhe           | 1,64 m               | Spreizsicherung   | ja                                      |
| Breite Podest       | 250 mm               | Leiter Ausführung | einteilig                               |
| Tiefe Podest        | 256 mm               | Ablageschale      | nein                                    |
| Stufen Anzahl       | 7                    | Treppengängig     | nein                                    |
| Stufen-/Sprossentyp | Stufen mit R13-Belag | Unterbau          | rutschsichere nivello®-<br>Leiterschuhe |
| Tiefe Stufen        | 80 mm                | Gewicht           | 11 kg                                   |
| klappbar            | ja                   |                   |   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149286 |    | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm   |
| 204801 |    | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar  |
| 520203 |   | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb   |
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE  |