

**bott**

## Post-/Sortierschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm, mit 21 Fächern, Aufteilung 3x7, 6 Ebene(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 232535



### Post-/Sortierschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm
- mit 21 Fächern, Aufteilung 3x7
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm
- Doppel-Flügeltür
- 6 Ebene(n)
- Traglast je Ebene 75 kg
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Fachbreite (li.)	235 mm
Schranktyp	Post-/Sortierschrank	Fachtiefe (li.)	310 mm
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Aufteilung Fächer	3x7
Höhe	1000 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Breite	800 mm	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Tiefe	350 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Fächer	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Traglast Fachboden	75 kg	Oberfläche Boden	verzinkt
Fächer	21 Stück	Gewicht	67,542 kg
Fachhöhe (li.)	100 mm		

## Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen