

## Luftpolsterfolie

Lieferung als Rollenzuschnitte, alle 800 mm perforiert, Rollen Länge x Breite 50 m x 1000 mm, Aus LDPE, Stärke 72 µm, 2-lagig, In transparent

Artikelnummer: 253823



### Luftpolsterfolie

- Geeignet zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratzern
- Lieferung als Rollenzuschnitte, alle 800 mm perforiert
- Wirkt wasserundurchlässig und chemisch neutral
- Rollen Länge x Breite 50 m x 1000 mm
- Noppen Höhe x Ø 4 x 10 mm
- Aus LDPE, Stärke 72 µm, 2-lagig
- Aus 30 % recyceltem Material und wieder recycelbar
- In transparent





### Technische Details

Verpackungstyp	Folie	Durchmesser Noppen	10 mm
Folientyp	Luftpolsterfolie	Höhe Noppen	4 mm
Konfektionierung	Rollenzuschnitte	Materialstärke	72 µm
Material	LDPE	geeignet für (Anwendung)	empfindliche Oberflächen
Qualität	2-lagig	Schutzzeigenschaft	wasserundurchlässig und chemisch neutral
Länge	50 m	recycelbar	ja
Breite	1000 mm	Anteil recyceltes Material	30 %
perforiert	ja	Farbe	transparent

Perforationsabstand 800 mm

Gewicht 3,4 kg

### Dazu passt auch ...

216017		Wellpapp-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 200 x 200 x 200 mm
222652		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 25 µm starkem Polyethylen, Höhe x Breite 1300 x 930 mm, In schwarz
227310		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klinsenrückzug, Klinsenaustritt 21 mm, mit Zangengriff und Befestigungsöse
243005		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 900 mm, Platte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden