

VARIOfit Reifenkarre

Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 531467

VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Reifenkarre





Reifenkarre

- Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
- Traglast 200 kg
- Für Reifen Ø 540 - 820 mm
- Höhe x Breite 1600 x 705 mm
- manuell
- Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Kugellager
Karrentyp	Reifenkarre	Durchmesser Rad	250 mm
geeignet für (Anwendung)	komplette Reifenstapel	Stützrad	nein
Traglast	200 kg	Sicherheitsgriff	nein
für Raddurchmesser	540-820 mm	Griff	Schiebebügel
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1600 mm
Material	Stahl	Breite	705 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladungssicherung	Hebelsystem	Farbe	enzianblau // RAL5010
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Garantie	12 Jahre
Bereifung	Luft	Gewicht	22 kg
Material Felge	Stahlblech		

Dazu passt auch ...

210654		Reifenregal, Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg, 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
507325		Rangier-Wagenheber, Hublast 3000 kg, Hubbereich 395 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau